



Propojovací kabel s konektorem

ADOGF040VAS0010E04

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 60 AC / < 75 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	3

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 68

Mechanická data

Rozměry [mm]	10 x 10 x 31
Materiály	PVC
Tvarovaný materiál	PVC
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem

ADOGF040VAS0010E04

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá