


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH080MSS0005H08

Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována.
Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2; (...40 °C)
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	310,3
Rozměry	[mm]	28 x 15 x 38
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Propojovací kabel s konektorem


ADOAH080MSS0005H08

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, černá, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
 Uťahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Barevnost podle DIN EN 60947-5-2

Barvy vodičů :

BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
PK =	růžová
OG =	oranžová
VT =	fialová
WH =	bílá