


Svorkovatelny konektor

SDOAH040VASFKPG



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 45 AC / < 70 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4; (...40 °C)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...85
Krytí	IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g]	28,2
Rozměry [mm]	39 x 19 x 31
Materiály	PBT
Tvarovaný materiál	PBT
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E11252



Svorkovatelný konektor


SDOAH040VASFKPG

Elektrické připojení

šroubové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno



Připojení

