




Volně svorkovatelný konektor

SSTGF040MSSFKPG



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 30 DC
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	11,2
Rozměry	[mm]	12 x 12 x 50
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

E11255



Volně svorkovatelný konektor

SSTGF040MSSFKPG

Elektrické připojení

Šroubové svorky: 0,14...0,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 3,5...5 mm

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

