


Kabelové provedení

VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Provedení

pro komunikaci s programovací jednotkou PP2000

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

9,6...30 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...85

Krytí

IP 67; (Propojovací kabel s konektorem: IP 67 / IP 69K)

Mechanická data

Hmotnost

[g]

131

Tvarovaný materiál

PA / Hytrel G-4774

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Kabelové provedení

VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 6 mm; 4 x 0,5 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA



Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x Bajonett, úhlový; Materiál držáku: Hytrel G-4774

