




Adaptér

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)



Elektrická data		
Provozní napětí	[M]	< 250 AC/DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 68
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	22,6
Montážní závit		M20
Materiály		Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení	
Kabel: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm²	

Elektrické připojení - zástrčka	
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný	



E11293



Adaptér

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)

Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá