




Kabelové provedení

VDOAF030MSS0001H03STGF030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení	
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	< 60 AC / < 75 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	3
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...85
Krytí	IP 68
Mechanická data	
Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
Upozornění	
Obsah balení	1 ks



Kabelové provedení

VDOAF030MSS0001H03STGF030MSS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR, černá, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm

