


## Kabelové provedení

VDOAF032MSS0002H03STGF030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

## Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC

Třída krytí

III

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

3

## Výstupy

Elektrické provedení

PNP

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...85

Krytí

IP 68

## Mechanická data

Materiály

PUR

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

## Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení

Spínací stav

1 x LED, žlutá

Provoz

1 x LED, zelená

## Upozornění

Obsah balení

1 ks



## Kabelové provedení

VDOAF032MSS0002H03STGF030MSS

### Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;  
Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm



### Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, černá, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

#### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;  
Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm

