E11346

Kabelové provedení

VDOAH032MSS00,3H03STGF030MSS

Položka již není dostupná - archívní záznam

Náhradní artikly: EVC250

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu		ano
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	3
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 68
Mechanická data		
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

E11346

Kabelové provedení

VDOAH032MSS00,3H03STGF030MSS

Upozornění

Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm

Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm