


Kabelové provedení

VDOAF040MSS00,3H04STGF040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC300

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Třída krytí

III

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

3

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...80

Krytí

IP 68

Mechanická data

Materiály

PUR

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Kabelové provedení

VDOAF040MSS00,3H04STGF040MSS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm

