


## Kabelové provedení

VDOAF032MSS00,3H03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC225

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Oblast nasazení

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty |
| Bez silikonu         | ano                                                  |

## Elektrická data

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Provozní napětí [V]                    | 10...30 DC |
| Třída krytí                            | III        |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 3          |

## Výstupy

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Elektrické provedení | PNP |
|----------------------|-----|

## Okolní podmínky

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Okolní teplota [°C] | -25...85 |
| Krytí               | IP 68    |

## Mechanická data

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Materiály                 | PUR              |
| Tvarovaný materiál        | PUR              |
| Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |



## Kabelové provedení

VDOAF032MSS00,3H03STGH030MSS

## Zobrazení / ovládací prvky

|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| Zobrazení | Spínací stav | 1 x LED, žlutá  |
|           | Provoz       | 1 x LED, zelená |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

## Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,7...0,9 Nm




## Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Připojení



## Elektrické připojení - Buchse





## Kabelové provedení

VDOAF032MSS00,3H03STGH030MSS

### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm