


## Kabelové provedení

VDOGF040MSS00,3H03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC220

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

## Elektrická data

Provozní napětí

[V]

&lt; 60 AC / &lt; 75 DC

Třída krytí

III

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

3

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...85

Krytí

IP 68

## Mechanická data

Materiály

PUR

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

## Upozornění

Obsah balení

1 ks




## Kabelové provedení

VDOGF040MSS00,3H03STGH030MSS

### Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;  
Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

#### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;  
Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm

