

Propojovací kabel s konektorem

ADOGH080MSS0002K08

Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována.
Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Odstíněné vedení

Elektrická data

Provozní napětí [V]

< 30 AC / < 36 DC

Třída krytí

III

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]

2

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-25...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]

181,3

Rozměry [mm]

15 x 15 x 43

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH080MSS0002K08

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, černá, Stíněný; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 1...1,5 Nm; Stíněný propojovací kabel: stínění vložené na zásuvce



Připojení



Barevnost podle DIN EN 60947-5-2

Barvy vodičů :

BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
PK =	růžová
OG =	oranžová
VT =	fialová
WH =	bílá
screen =	Stínění