

## Propojovací kabel s konektorem

ADOGH080MSS0005K08

Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována.  
Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).



## Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Odstíněné vedení

## Elektrická data

|                                    |     |                   |
|------------------------------------|-----|-------------------|
| Provozní napětí                    | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Třída krytí                        |     | III               |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem | [A] | 2                 |

## Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -25...90 |
| Krytí          |      | IP 67    |

## Mechanická data

|                           |      |                  |
|---------------------------|------|------------------|
| Hmotnost                  | [g]  | 372              |
| Rozměry                   | [mm] | 15 x 15 x 43     |
| Materiály                 |      | TPU              |
| Tvarovaný materiál        |      | TPU              |
| Materiál převlečné matice |      | Mosaz, Niklovaný |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|



## Propojovací kabel s konektorem

ADOGH080MSS0005K08

### Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, černá, Stíněný; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 1...1,5 Nm; Stíněný propojovací kabel: stínění vložené na zásuvce



### Připojení



Barevnost podle DIN EN 60947-5-2

Barvy vodičů :

|          |          |
|----------|----------|
| BK =     | černá    |
| BN =     | hnědá    |
| BU =     | modrá    |
| GY =     | šedá     |
| PK =     | růžová   |
| OG =     | oranžová |
| VT =     | fialová  |
| WH =     | bílá     |
| screen = | Stínění  |