


## Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS



## Oblast nasazení

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení |
| Provedení            | kabel Ethernet, D-kódování           |

## Elektrická data

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Provozní napětí [V]                    | < 50 AC / < 60 DC |
| Třída krytí                            | III               |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4                 |

## Okolní podmínky

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Okolní teplota [°C] | -20...90 |
| Krytí               | IP 67    |

## Mechanická data

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Hmotnost [g]              | 66,1                  |
| Rozměry [mm]              | 15 x 15 x 47,3        |
| Materiály                 | TPU                   |
| Tvarovaný materiál        | TPU                   |
| Materiál převlečné matice | litý zinek, Niklovaný |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|



## Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS

### Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;  
Stíněný propojovací kabel: stínění vloženo na zásuvce



### Elektrické připojení

Kabel: 0,5 m, PVC, zelená, Stíněný; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Připojení



### Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;  
Stíněný propojovací kabel: stínění vloženo na zásuvce

