




## Propojovací kabel Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



## Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení

Provedení

kabel Ethernet, D-kódování

## Elektrická data

Provozní napětí

[V]

&lt; 50 AC / &lt; 60 DC

Třída krytí

III

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

4

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...90

Krytí

IP 67

## Mechanická data

Hmotnost

[g]

1342

Rozměry

[mm]

15 x 15 x 47,3

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

litý zinek, Niklovaný

## Upozornění

Obsah balení

1 ks



## Propojovací kabel Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

### Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;  
Stíněný připojovací kabel: stínění vloženo na zásuvce



### Elektrické připojení

Kabel: 20 m, PVC, zelená, Stíněný; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Stíněný připojovací kabel: stínění vloženo na zásuvce

