


Kabelové provedení

VDOG040ZDS00,5H04STGD040ZDS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy

Provedení

Napájecí kabel, T-kódování

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 60 DC

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

12

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...85

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

105,4

Rozměry

[mm]

15,4 x 15,4 x 54,8

Materiály

PUR

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

litý zinek, Niklovaný

Vhodnost pro vlečné řetězy

ano

Vhodnost pro vlečné řetězy

Rádus ohybu u flexibilního použití

min. 10 x průměr kabelu

Rádus ohybu u pevného uložení

min. 5 x průměru kabelu

přejezdová rychlost

max. 3 m / s při 5 m vodorovné délce pojezdu
a max. zrychlení 5 m / s²

Cykly ohybu

> 4 Mio.

Upozornění

Obsah balení

1 ks

**Kabelové provedení**

VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: T; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno

**Elektrické připojení**Kabel: 0,5 m, PUR, černá; 4 x 1,5 mm²**Připojení****Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: T; Materiál držáku: PUR

