




Kabelové provedení

VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy	
Provedení	Napájecí kabel, T-kódování	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 60 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	563,2
Rozměry	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		litý zinek, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	Rádus ohybu u pevného uložení	min. 5 x průměru kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3 m / s při 5 m vodorovné délce pojezdu a max. zrychlení 5 m / s²
	Cykly ohybu	> 4 Mio.
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	

Kabelové provedení

VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: T; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno

**Elektrické připojení**Kabel: 5 m, PUR, černá; 4 x 1,5 mm²**Připojení****Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: T; Materiál držáku: PUR

