




Kabelové provedení

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS



| Oblast nasazení                    |                                                |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti               | Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |                                                                        |
| Provedení                          | Napájecí kabel, T-kódování                     |                                                                        |
| Elektrická data                    |                                                |                                                                        |
| Provozní napětí                    | [V]                                            | < 60 DC                                                                |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem | [A]                                            | 12                                                                     |
| Okolní podmínky                    |                                                |                                                                        |
| Okolní teplota                     | [°C]                                           | -25...85                                                               |
| Krytí                              |                                                | IP 67                                                                  |
| Mechanická data                    |                                                |                                                                        |
| Hmotnost                           | [g]                                            | 1077,5                                                                 |
| Rozměry                            | [mm]                                           | 15,4 x 15,4 x 54,8                                                     |
| Materiály                          |                                                | PUR                                                                    |
| Tvarovaný materiál                 |                                                | PUR                                                                    |
| Materiál převlečné matice          |                                                | litý zinek, Niklovaný                                                  |
| Vhodnost pro vlečné řetězy         |                                                | ano                                                                    |
| Vhodnost pro vlečné řetězy         | Rádus ohybu u flexibilního použití             | min. 10 x průměr kabelu                                                |
|                                    | Rádus ohybu u pevného uložení                  | min. 5 x průměru kabelu                                                |
|                                    | přejezdová rychlost                            | max. 3 m / s při 5 m vodorovné délce pojezdu a max. zrychlení 5 m / s² |
|                                    | Cykly ohybu                                    | > 4 Mio.                                                               |
| Upozornění                         |                                                |                                                                        |
| Obsah balení                       | 1 ks                                           |                                                                        |

**Kabelové provedení**

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

**Elektrické připojení - zástrčka**

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: T; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno

**Elektrické připojení**Kabel: 10 m, PUR, černá; 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>**Připojení****Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: T; Materiál držáku: PUR

