

E12432



Kabelové provedení

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...80

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost

[g]

51

Materiály

PUR

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Kabelové provedení

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Uťahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Uťahovací moment: 0,7...0,9 Nm

