


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH080VAS0003G08

Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována.
Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Odstíněné vedení

Elektrická data

Provozní napětí [V]

< 30 AC / < 36 DC

Třída krytí

III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-25...80

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]

440

Rozměry [mm]

26,5 x 15 x 38,5

Materiály

PVC; PUR

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

Nerezová ocel

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Propojovací kabel s konektorem


ADOAH080VAS0003G08

Elektrické připojení

Kabel: 3 m, PVC, oranžová, Ø 6,6 mm, Stíněný; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR, černá; Uzamčení: Nerezová ocel; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm; Stíněný propojovací kabel: stínění vložené na zásuvce



Připojení



Barvy v souladu s DIN 47100

Barvy vodičů :

BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
WH =	bílá
YE =	žlutá
screen =	Stínění