


Kabelové provedení

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

110,1

Tvarovaný materiál

Mosaz, Niklovaný / TPU

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks




Kabelové provedení

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Stíněný připojovací kabel: stínění vloženo na zásuvce



Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR, černá, Ø 4,8 mm, Stíněný; 5 x 0,25 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Stíněný připojovací kabel: stínění vloženo na zásuvce

