


Kabelové provedení

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

111,4

Tvarovaný materiál

Mosaz, Niklovaný / TPU

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný


Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
 Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce






Kabelové provedení

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR, černá, Ø 6 mm, Stíněný; 8 x 0,25 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Stíněný připojovací kabel: stínění vloženo na zásuvce

