


Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Odstíněné vedení
Provedení	kabel Ethernet, D-kódování
Aplikace	Překřížený propojovací kabel; Propojovací kabel

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí	IP 67; IP 20; (M12 konektor / RJ45 konektor)	

Mechanická data

Hmotnost	[g]	367,2
Materiály	TPU / PA	
Tvarovaný materiál	PA / TPU	
Materiál převlečné matice	litý zinek, Niklovaný	

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

Elektrické připojení - zástrčka M12


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: PA; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PVC, zelená, Ø 6,5 mm, Stíněný; 2 x 2 x 0,38 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zástrčka RJ45

konektorové provedení: 1 x RJ45, přímý; Materiál držáku: TPU

