




Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Odstíněné vedení
Provedení		kabel Ethernet, D-kódování
Aplikace		Překřížený propojovací kabel; Propojovací kabel
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67; IP 20; (M12 konektor / RJ45 konektor)
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	702,5
Materiály		TPU / PA
Tvarovaný materiál		PA / TPU
Materiál převlečné matice		litý zinek, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Elektrické připojení - zástrčka M12


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: PA; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PVC, zelená, Ø 6,5 mm, Stíněný; 2 x 2 x 0,38 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zástrčka RJ45

konektorové provedení: 1 x RJ45, přímý; Materiál držáku: TPU

