




Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S



Oblast nasazení	
Speciální vlastnosti	Odstíněné vedení
Provedení	kabel Ethernet, D-kódování
Aplikace	Překřížený propojovací kabel; Propojovací kabel
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...70
Krytí	IP 67; IP 20; (M12 konektor / RJ45 konektor)
Mechanická data	
Hmotnost [g]	1364,5
Materiály	TPU / PA
Tvarovaný materiál	PA / TPU
Materiál převlečné matice	litý zinek, Niklovaný
Upozornění	
Obsah balení	1 ks



Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

Elektrické připojení - zástrčka M12


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: PA; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 20 m, PVC, zelená, Ø 6,5 mm, Stíněný; 2 x 2 x 0,38 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zástrčka RJ45

konektorové provedení: 1 x RJ45, přímý; Materiál držáku: TPU

