



Propojovací kabel s konektorem

ADOGD040ZDS0010H04



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty
Provedení		Napájecí kabel, T-kódování
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 60 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	1093,5
Rozměry	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materiály		PP
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		litý zinek, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Propojovací kabel s konektorem


ADOGD040ZDS0010H04

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, černá, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: T; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá