


Volně svorkovatelný konektor

SSTGH040ZDSFKG



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Provedení	Napájecí kabel, T-kódování
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 60 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12; (při použití vodičů s 1.5 mm ²)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	25,7
Rozměry	[mm]	20 x 20 x 65,5
Tvarovaný materiál		PA
Materiál převlečné matice		litý zinek
Těsnicí materiál		NBR

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Volně svorkovatelný konektor

SSTGH040ZDSFKG

Elektrické připojení

Šroubové svorky: 0,75...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 8...10 mm

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: T; Materiál držáku: PA; Uzamčení: litý zinek; Těsnění: NBR; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,4 Nm



Připojení

