


# E12509



## Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN



### Oblast nasazení

|          |       |
|----------|-------|
| Aplikace | NAMUR |
|----------|-------|

### Elektrická data

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Provozní napětí [V] | < 15 DC |
|---------------------|---------|

### Okolní podmínky

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Okolní teplota [°C] | -25...90 |
| Krytí               | IP 67    |

### Mechanická data

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Hmotnost [g]              | 62,9                          |
| Materiály                 | TPU; PUR                      |
| Tvarovaný materiál        | TPU / PUR                     |
| Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |

### Příslušenství

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Dodané položky | Šroub<br>Popisové pole |
|----------------|------------------------|

### Upozornění



|              |                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upozornění   | Pro použití v zóně 0, skupině IIB nebo IIC se musí uživatel vyhnout intenzivnímu elektrostatickému náboji nahromaděnému u zásuvek. |
| Obsah balení | 1 ks                                                                                                                               |

**Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou**

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN

**Elektrické připojení - zástrčka**

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU / PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)

**Elektrické připojení**Kabel: 0,6 m, PVC, modrá, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>**Připojení****Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU / PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)

