


Konektor Ethernet RJ45

RJ45-Steckverbinder



Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-10...60
Krytí		IP 20

Mechanická data

Hmotnost	[g]	10,4
----------	-----	------

Upozornění


Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

izolované konektory: 0,34 mm²; Krytí kabelu: Ø 4,5...8 mm; AWG 22

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x RJ45, přímý





Konektor Ethernet RJ45

RJ45-Steckverbinder

Připojení

