


Cílový puk pro pohony ventilů

PUCK 53MM ADJUSTABLE



Oblast nasazení

Provedení

pro mechanická rozhraní u pneumatických pohonů nebo ručně poháněných stavěcích členů VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanická data

Hmotnost	[g]	58
Průměr cílového puku	[mm]	53
Vzdálenost otvorů	[mm]	80
Výška hřídele	[mm]	30
Materiály	cílový puk: PA 6 černá; kovové části: Nerezová ocel	
Utahovací moment	[Nm]	2,5...3

Příslušenství

Dodané položky

šroub s půlkulatou hlavou: 1 x M6 x 16, Nerezová ocel EN ISO 7380-2:2011

Upozornění

Obsah balení

1 ks