


E12529



Y-rozvaděč

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS




Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	60 AC/DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 68
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	37,1
Materiály		PUR černá
Tvarovaný materiál		PUR, Bez halogenů
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Y-rozvaděč

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS


Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PUR, Bez halogenů; Kontakty: Pozlaceno



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PUR, Bez halogenů; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

