


Propojovací kabel Y

YDOGS040PLS0002H02



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	8...32 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...85
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-20...85
Krytí	IP 67; (konektor (protikus) zapojen)

Mechanická data

Hmotnost [g]	154,2								
Rozměry [mm]	24 x 24 x 54								
Materiály	PA								
Počet portů centrálního rozvaděče	2								
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano								
Vhodnost pro vlečné řetězy	<table> <tr> <td>Rádus ohybu u flexibilního použití</td><td>min. 10 x průměr kabelu</td></tr> <tr> <td>přejezdová rychlost</td><td>max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Cykly ohybu</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Torzní namáhání</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²	Cykly ohybu	> 5 Mio.	Torzní namáhání	± 180 °/m
Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu								
přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²								
Cykly ohybu	> 5 Mio.								
Torzní namáhání	± 180 °/m								

E12553



Propojovací kabel Y

YDOGS040PLS0002H02

Upozornění

Obsah balení

2 ks

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x konektor DEUTSCH, přímý; Kontakty: Niklované



Připojení



BK =

BN =

Barvy vodičů :

černá

hnědá