


Kabelové provedení

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Bez halogenů

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

12...24 DC

Třída krytí

III

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

4

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...85

Pohyblivá teplota okolního prostředí

[°C]

-30...70

Krytí

IP 67; (konektor (protikus) zapojen)

Mechanická data

Hmotnost

[g]

81,9

Tvarovaný materiál

PA

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E12555



Kabelové provedení

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS

Elektrické připojení

Kabel: 0,5 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Ø 6,4 mm; zkřížený; 2 x 0,50 mm² (2 x 0,50 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x konektor DEUTSCH, přímý; Materiál držáku: PA; Kontakty: Niklovaný



Připojení

