


E12565



Propojovací kabel s AMP konektorem

ADOGX060--A002E06



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	12...24 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...100
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-40...100
Krytí		IP 67; (konektor (protikus) zapojen)
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	246,4
Materiály		PBT
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

E12565



Propojovací kabel s AMP konektorem


ADOGX060--A002E06

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

Připojení



Barvy vodičů :
BN = hnědá
RD = červená
WH = bílá

konektorové provedení: 1 x Konektor AMP, přímý; Kontakty: Niklovaný