




Žádoucí zásuvka AMP

SDOGV060--AFKCR



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	12...24 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...100
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-40...100
Krytí		IP 67; (konektor (protikus) zapojen)
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	14
Rozměry	[mm]	29,8 x 26,4 x 31,5
Materiály		pouzdro konektoru: PBT; Kontakty: Pozinkovaný
Příslušenství		
Dodané položky		uzavírací zátka: 6
		utěsnění jednotlivých jader: 2 x 0,5 mm²
		utěsnění jednotlivých jader: 4 x 2,5 mm²
		Krimpovací kontakty: 6
Elektrické připojení		
přípojové svorky: 2 x 0,5 mm²		

E12582




Žádoucí zásuvka AMP

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

Připojení



konektorové provedení: 1 x Konektor AMP, přímý; Kontakty: Pozinkovaný