


Svorkovatelný konektor

SDOGS060--AFKCR



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	8...32 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4; (...40 °C)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-20...80
Krytí	IP 67; (konektor (protikus) zapojen)

Mechanická data

Hmotnost [g]	15,1
Materiály	Mosaz Niklovaný; PA

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E12583



Svorkovatelný konektor

SDOGS060--AFKCR

Elektrické připojení

6 x 0,5 mm²

konektorové provedení: 1 x konektor DEUTSCH (DT-06-6S-CE02)



Připojení

