




Montážní sada pro ruční a kulové ventily

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F12/M10



Oblast nasazení		
Provedení	pro typ IND, INE	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-30...80
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	592,5
Průměr horní montážní příruby	[mm]	125
Typ horní montážní příruby ISO		F12
Prodloužení hřídele		M10
Materiály	Montážní destička: Plast; kovové části: nerezová ocel (1.4301 / 304)	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	