


Montážní úhelník

VALVE BRACKET 30-50MM



Oblast nasazení

Provedení

pro mechanická rozhraní s pneumatickými pohony VDI / VDE 3845

Mechanická data

Hmotnost

[g]

454,5

Vzdálenost otvorů pro
montáž závor

80 x 30 / 130 x 30 mm

Výška hřídele pro pohon
ventilu

30 / 40 / 50 mm

Vhodné pro průměry hřídele

[mm]

> 38

Materiály

Montážní úhelník: nerezová ocel (1.4404 / 316L); hřídelový adaptér: Hliník

E12628



Montážní úhelník

VALVE BRACKET 30-50MM

Příslušenství

Dodané položky

Šroub s vnitřním šestihranem: 1 x M6 x 45, Nerezová ocel

šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 8 x M5 x 8, Nerezová ocel

Šestihranné matice: 8 x M5, Nerezová ocel

Upozornění

Obsah balení

1 ks