


Propojovací kabel s konektorem

ADOGX050MSS0010H05



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Provedení

Napájecí kabel, L-kódováno

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

63 DC

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

16

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

2174

Rozměry

[mm]

49 x 15,6 x 15,6

Materiály

PP

Tvarovaný materiál

TPE

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E12643



Propojovací kabel s konektorem

ADOGX050MSS0010H05

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, černá, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: L; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY