


Kabelové provedení

VDOAX050MSS0001H05STGH005MSS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Provedení

Napájecí kabel, L-kódováno

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

64 DC

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

16

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

257,2

Materiály

PP

Tvarovaný materiál

TPE

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Kabelové provedení

VDOAX050MSS0001H05STGH005MSS

Elektrické připojení

Kabel: 1,0 m, PUR, černá, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: L; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Elektrické připojení - 2

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: L; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno

