




Kabelové provedení

VDOAX050MSS0010H05STGH005MSS



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty
Provedení		Napájecí kabel, L-kódováno
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	64 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	16
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	2195
Materiály		PP
Tvarovaný materiál		TPE
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Kabelové provedení

VDOAX050MSS0010H05STGH005MSS

Elektrické připojení

Kabel: 10,0 m, PUR, černá, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: L; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Elektrické připojení - 2

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: L; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno

