


Kabelové provedení

VDOAX050MSS0005H05STAH005MSS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Provedení

Napájecí kabel, L-kódováno

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

64 DC

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

16

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

1105,7

Materiály

PP

Tvarovaný materiál

TPE

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení


1 ks

**Kabelové provedení**

VDOAX050MSS0005H05STAH005MSS

Elektrické připojeníKabel: 5 m, PUR, černá, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²**Elektrické připojení - zástrčka**

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: L; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno

**Elektrické připojení - 2****Připojení****Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: L; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno

