


Volně svorkovatelný konektor

SSTGX050ZDSFKPG



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Provedení

L-kódováno

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 63 DC

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

16

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...85

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

43,05

Rozměry

[mm]

Ø 25 / L = 76

Materiály

PA

Tvarovaný materiál

PA

Materiál převlečné matice

litý zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E12673



Volně svorkovatelný konektor

SSTGX050ZDSFKPG

Elektrické připojení

Šroubové svorky: 1,5...2,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 8...13 mm

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: L; Materiál držáku: PA; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

