


Cílový puk pro pohony ventilů

PUCK 65MM ADJUSTABLE



Oblast nasazení

Provedení

pro mechanická rozhraní u pneumatických pohonů nebo ručně poháněných stavěcích členů VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanická data

Hmotnost	[g]	81,1
Průměr cílového puku	[mm]	65,6
Vzdálenost otvorů	[mm]	80
Výška hřídele	[mm]	30
Materiály	cílový puk: PA 6 černá; kovové části: Nerezová ocel; Ukazatel polohy: PA 6 žlutá	
Utahovací moment	[Nm]	2,5...3

Příslušenství

Dodané položky

šroub s půlkulatou hlavou: 1 x M6 x 25, Nerezová ocel EN ISO 7380-2:2011

E12725



Cílový puk pro pohony ventilů

PUCK 65MM ADJUSTABLE

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------