


Svorkovatelny konektor

ecomatPanel/Connection Set



Elektrická data

Provozní napětí [V]	8...32 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...80
Krytí	IP 20; (bez odporu)

Mechanická data

Hmotnost [g]	10
Rozměry [mm]	15,3 x 23,2 x 24,2
Materiály	pouzdro: PBT-GF20
Tvarovaný materiál	PBT

Příslušenství

Dodané položky	120 Ohm rezistor
	Krimpovací kontakty
	ochrannou hadicí


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

5 x 0,5...0,75 mm²

konektorové provedení: AMP MQS, přímý; Materiál držáku: PBT; Kontakty: Pozinkovaný





Svorkovatelný konektor

ecomatPanel/Connection Set

Připojení

