




Propojovací kabel s konektorem

ADOGB050ZDS0002B05



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 400 AC/DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	5
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 68
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	187,7
Rozměry	[mm]	26 x 26 x 49,9
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		litý zinek
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 7,5 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

E12772



Propojovací kabel s konektorem

AD0GB050ZDS0002B05

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, černá, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

1	BK
2	BU
3	YE/GN
4	BN
5	WH