




Svorkovatelny konektor

SDOGB050ZDSFKPG



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 400 AC/DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	9
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	48,808
Tvarovaný materiál		PA; PUR
Materiál převlečné matice		litý zinek, Niklovaný
Těsnicí materiál		NBR
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	

E12774



Svorkovatelný konektor

SDOGB050ZDSFKPG

Elektrické připojení

šroubové svorky: ...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 7...13 mm; AWG 16

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; Materiál držáku: PA; PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Těsnění: NBR; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

