




T-rozvaděč

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 300 AC/DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	10

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-30...85
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	71,25
Materiál převlečné matice		litý zinek

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka A

konektorové provedení: 7/8"; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno



E12777




T-rozvaděč

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS


Elektrické připojení

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka B

konektorové provedení: 7/8"; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno



Elektrické připojení - zásuvka C

konektorové provedení: 7/8"; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno

