




T-rozvaděč

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 400 AC/DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	8
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-30...85
Krytí		IP 68
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	102,65
Materiál převlečné matice		litý zinek
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - zástrčka A		

konektorové provedení: 7/8"; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno





T-rozvaděč

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS

Elektrické připojení

Připojení

Elektrické připojení - zásuvka B

konektorové provedení: 7/8"; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno



Elektrické připojení - zásuvka C

konektorové provedení: 7/8"; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno

